



# Eclipse™ Washroom Cleaner

MILD SYREHOLDIG BADEVÆRELSESPRENGØRING



**Eclipse Washroom Cleaner** er et effektivt og mildt syreholdigt rengøringsmiddel til alle overflader i badeværelser, der efterlader en frisk, blomsterduft.

## INSTRUKTIONER

Læs alle instruktioner og sikkerhedsdatabladet før brug.

Bland **Eclipse Washroom Cleaner** i følgende fortyndingsforhold:

- 30-100 ml pr. 10 liter vand, afhængigt af tilsmudsningsgraden

### Generelt badeværelsesrengøring:

1. Påfør produktet på overfladen.
2. Tør af med en ren klud eller svamp.

### Toiletter/urinaler:

1. Hæld en rigelig mængde af produktet ned i kummen og på en svaber.
2. Tillad 5 minutters kontakttid.
3. Rengør alle de indre overflader i kummen og under kanten, og skyl.

## PRODUKTINFORMATION

**Produktkode** 353L5

**Volumen** 5 liter

**Forsendelsespakning** 2 x 5 liter

**Antal pr. palle** 64 kasser

## OVERFLADER

Urinaler, toiletter, håndvaske, fliser

*Må ikke anvendes på kalkholdige natursten som f.eks. marmor.*



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                                               |                                                                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskrivelse</b>                            | Mildt syreholdigt rengøringsmiddel til badeværelser                |
| <b>Udseende</b>                               | Klar rød væske                                                     |
| <b>Duft</b>                                   | Blomsterduft                                                       |
| <b>pH</b><br>(ASTM D1792-06)                  | 3-4                                                                |
| <b>Flammepunkt</b><br>(ASTM D1792-06)         | >50 °C                                                             |
| <b>Viskositet (Brookfield)</b>                | <10 centipoise                                                     |
| <b>Holdbarhed</b><br>ASTM D1791-93 (2008)     | 2 år                                                               |
| <b>Vægtfylde</b><br>ASTM D1475-13 (2008)      | 1,014 g/cm <sup>3</sup>                                            |
| <b>Frost/optøning</b><br>ASTM D3209-93 (2008) | Mere end 3 cyklusser                                               |
| <b>VOC</b><br>40 CFR Part 59 Subpart D        | <30 %                                                              |
| Sikkerhedsdatablad kan downloades på          | <a href="http://www.pioneereclipse.com">www.pioneereclipse.com</a> |

